


jemný filter

MS4N-LFM-1/4-BRM-Z

číslo dielca: 531811

FESTO

1µm-filter, plastová nádoba s plastovým ochranným košom, manuálne odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku vzduchu zprava doľava



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	4
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	1 µm
Účinnosť filtrácie	99,99 %
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	vláknitý filter
Max. množstvo kondenzátu	19 ml
Misková ochrana	ochranný kôš z plastu
Vstupný tlak 1	0 ... 14 bar
Štandardný menovitý prietok	180 l/min
Pracovné médium	filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 5 µm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	2.7.3 podľa DIN ISO 8573-1
Teplota média	-10 ... 60 °C
Obsah zvyškového oleja	0,5 mg/m ³
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	190 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom Voliteľný: zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	NPT1/4-18
Pneumatická prípojka 2	NPT1/4-18
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre filter	bór kremičitanové vlákna
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	PC