


najjemnejší filter

MS6N-LFM-3/8-ARV-Z

číslo dielca: 531871

FESTO

0,01 µm-Filter, plastová nádoba s plastovým ochranným košom,
automatické odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku zprava doľava.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|-------------------------------------|---|
| Velkosť | 6 |
| Typový rad | MS |
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Kvalita filtrácie | 0,01 µm |
| Účinnosť filtrácie | 99,9999 % |
| Odtok kondenzátu | plnoautomatický |
| Konštrukčné vyhotovenie | vláknitý filter |
| Max. množstvo kondenzátu | 38 cm ³ |
| Vstupný tlak 1 | 2 ... 12 bar |
| Štandardný menovitý prietok | 430 l/min |
| Pracovné médium | filtrovaný, nemazaný stlačený vzduch, jemnosť filtra 1 µm |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota skladovania | -10 ... 60 °C |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | 1.7.2 podľa DIN ISO 8573-1 |
| Teplota média | 5 ... 60 °C |
| Obsah zvyškového oleja | 0,01 mg/m ³ |
| Teplota okolia | 5 ... 60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 600 g |
| Typ upevnenia | s príslušenstvom Voliteľný: zabudovanie vedenia |
| Pneumatická prípojka 1 | NPT3/8-18 |
| Pneumatická prípojka 2 | NPT3/8-18 |
| Materiálový údaj | Bez medi a PTFE |
| Materiálová informácia pre tesnenia | NBR |
| Materiálová informácia pre filter | bór kremičitanové vlákna |
| Materiálová informácia pre skriňu | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiálová informácia pre šálku | PC |