

rozbočovací ventil MS6N-FRM-1/2-Z

číslo dielca: 531969

FESTO

Smer prietoku vzduchu zprava doľava



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Odbočovací modul
Pracovný tlak	0 ... 20 bar
Nominálny prietok v hlavnom smere prietoku 1→2	13.000 l/min
Nominálny prietok, výstup nahor	6.700 l/min
Nominálny prietok, výstup nadol	8.000 l/min
Pracovné médium	stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	500 g
Pneumatická prípojka 1	NPT1/2-14
Pneumatická prípojka 2	NPT1/2-14
Pneumatická prípojka 3	NPT1/2-14
Pneumatická prípojka 4	NPT1/2-14
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok