


Checkbox CHB-C-P

číslo dielca: 532270

FESTO

Kompaktný tvar



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Maximálny priemer súčiastok	25 mm
Počítacia funkcia	áno
Spôsob ochrany	IP64
Prípoj kódovača	podľa RS 485 Špecifikácie
Šírka	60 mm
Výška	260 mm
Dĺžka	150 mm
Maximálna dĺžka súčiastok	Závisí od rýchlosti dopravníkového pásu a požadovaného rozlíšenia
Minimálny priemer súčiastky	0,5 mm
Minimálna dĺžka súčiastky	1 mm
Výstupy	Správny diel a dobre orientovaný Správny diel, ale zle orientovaný Nesprávny diel Ovládanie dopravného zariadenia Ovládanie dopravníkového pásu/pohotovostný režim Stavová správa "Varovanie" Chybný výstup stav počítadla dosiahnutý PLC_Power
Vstupy	Prírastkový snímač 1 Prírastkový snímač 2 Camera - Enable Externá chyba Counter Reset Externý štart Externý snímač Zablokovanie klavesy Type Select 0 Type Select 1 Externé učenie
Maximálny počet rôznych orientácií na pamäť	8
Maximálny počet pamätí	4
Množstevná predvoľba	Softvér CheckKon
Rozsah počítania	1 - 2 Mrd.
Interné lstenie	8 A Tavná poistka
Elektronická limitácia výstupov	700 mA
Maximálny celkový prúd na prípojke PLC	1 A
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Odber prúdu pri nezaťažených výstupoch	750 mA
Dovolená odchýlka napätia	+/- 15 %
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Okolité podmienky	suchý Krytie proti vonkajším zdrojom svetla Najčistejší okolitý vzduch

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Rozlíšenie kamery	6/100 mm
doba expozície	128 ... 1.024 μ s
Diagnostické rozhranie	RS232-Rozhranie 115 Kbaud zásuvka M12x1 4-pólový