


Filter s aktivným uhlím LFX-D-MIDI

Číslo dielu: 532777

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Midi
Konštrukčný rad	D
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Konštrukcia	Filter s aktivným uhlím Filter s vláknami
Ochrana nádobiek	Kovový ochranný kôš
Prevádzkový tlak	0 bar...16 bar
Odporúčany maximálny normálny prietok	900 l/min
Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu	900 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:4:2] Inertné plyny
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:4:1] Inertné plyny
Teplota média	5 °C...30 °C
Zvyškový obsah oleja	0.003 mg/m ³
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	600 g
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do vedenia s upevňovacím uholníkom
Pneumatický prípoj	Bez prípojovacej dosky
Pneumatický prípoj 1	Batériový modul
Pneumatický prípoj 2	Batériový modul
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál filtra	Aktivné uhlie Tkanina
Materiál telesa	Zinkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	PC