

# Jemný filter LFMB-1/4-D-MINI-DA



FESTO

číslo dielca: 532818

Classic - nepoužívať pre nové projekty

Filtračná vložka 1 µm s kovovým ochranným košom, s ukazovateľom diferenčného tlaku a manuálnym odpúšťaním kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.



## údajový list

| charakteristický znak                              | Hodnota  |
|--|--|
| Typový rad   | D  |
| Veľkosť  | Maxi   |
| Konštrukčné vyhotovenie                            | vláknitý filter  |
| Kvalita filtrácie                                  | 1 µm   |
| Odtok kondenzátu                                   | manuálne otáčavý   |
| Pracovný tlak                                      | 1 ... 16 bar   |
| Pracovné médium                                    | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4]<br>Inertné plyny  |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe                  | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [5:7:3]<br>Inertné plyny |
| Max. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu | 650 l/min  |
| Min. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu | 150 l/min  |
| Účinnosť filtrácie                                 | 99,99 %  |
| Max. množstvo kondenzátu                           | 22 cm <sup>3</sup>   |
| Misková ochrana                                    | kovový ochranný kôš  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK                 | 2 - Mierne zaťaženie koróziou                                  |
| LABS - konformita                                  | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Teplota média                                      | 1,5 ... 60 °C  |
| Teplota okolia                                     | -10 ... 60 °C  |
| Teplota skladovania                                | -10 ... 60 °C  |
| Obsah zvyškového oleja                             | 0,5 mg/m <sup>3</sup>  |
| Ukazovateľ diferenčného tlaku                      | Optický ukazovateľ   |
| Typ upevnenia                                      | zabudovanie vedenia<br>s príslušenstvom<br>Voliteľný:          |
| montážna poloha                                    | vertikálny +/- 5°  |
| Pneumatická prípojka 1                             | G1/4   |
| Pneumatická prípojka 2                             | G1/4   |
| Materiál telesa                                    | Zinkový odliatok odliaty pod tlakom                            |
| Materiál filtra                                    | bór kremičitanové vlákna                                       |
| Materiál nádoby                                    | PC   |
| Materiálový údaj                                   | zhoda s RoHS   |
| Hmotnosť výrobku                                   | 368 g  |