

Vložka veľmi jemného filtra MS6-LFM-A

Číslo dielu: 532909

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	6
Založené na norme	ISO 12500-1 ISO 12500-3
Konštrukčný rad	MS
Jemnosť filtra	0.01 μm
Max. normálny prietok pre triedu čistoty vzduchu	900 l/min 135 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Inertné plyny
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Trieda čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [3:-:2]
Účinnosť frakčnej separácie (0,1 - 0,5 μm)	99.995 %
MPPS	0.05 μm
Účinnosť odlučovania MPPS	99.95 %
Zvyškový obsah oleja	0.01 mg/m ³