

# Prípojka zbernice FBA-2-M12-5POL-RK

Číslo dielu: 533118

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Hmotnosť výrobku	80 g
Rozhranie prevádzkovej zbernice	Zásuvka a zástrčka M12x1, 5-pin, kódovanie B
Druh krytia	IP65 podľa IEC 60529
Teplota okolia	0 °C...50 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 % nekondenzujúca
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Materiál tesnení	NBR