


Nástrčný prípoj QBM-1/8-1/8-U-M

Číslo dielu: 533213

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	Štandard
Menovitá šírka	0,079 " "
Druh tesnenia na naskrutkovacom čape	Povrchová úprava
Tvar	priamy tvar
Veľkosť balenia	10
Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 000032...145 000032
Klasifikácia Maritime	pozri certifikát
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Možnosť prevádzky s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Hmotnosť výrobku	141 oz
Spôsob upevnenia	Vonkajší šesťhran SW10
Pneumatický prípoj 1	Vonkajší závit R1/8
Pneumatický prípoj 2	pre hadicu s vonkajším priemerom 1/8" "
Teplota okolia vo °F	32 °F...140 °F
Farba uvoľňovacieho krúžku	sivá
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Materiál telesa	PBT
Materiál tesnenia závitů	NBR
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál časti na upnutie hadice	nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ