


# Nástrčná L-prípojka QBL-1/8-1/4-U-M

Číslo dielu: 533235

FESTO



## Údajový list

| Charakteristický znak                    | Hodnota  |
|--|--|
| Veľkosť                                  | Štandard   |
| Menovitá šírka                           | 0,177 " "  |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape     | Povrchová úprava   |
| Tvar                                     | Tvar L   |
| Veľkosť balenia                          | 10   |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | 0.095 MPa...1 MPa<br>0.95 bar...10 bar<br>13.775 000032...145 000032 |
| Klasifikácia Maritime                    | pozri certifikát   |
| Prevádzkové médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...]                        |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu  | Možnosť prevádzky s mazaním  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK       | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii                            |
| Zhoda s LABS                             | VDMA24364 zóna III   |
| Teplota okolia                           | 0 °C...60 °C   |
| Hmotnosť výrobku                         | 417 oz   |
| Spôsob upevnenia                         | Vonkajší šesťhran SW12   |
| Pneumatický prípoj 1                     | Vonkajší závit R1/8  |
| Pneumatický prípoj 2                     | pre hadicu s vonkajším priemerom 1/4" "                              |
| Teplota okolia vo °F                     | 32 °F...140 °F   |
| Farba uvoľňovacieho krúžku               | sivá   |
| Pokyny k materiálu                       | V zhode s RoHS   |
| Materiál telesa                          | PBT  |
| Materiál tesnenia závitů                 | NBR  |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku            | POM  |
| Materiál časti na upnutie hadice         | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ                                    |