

Nástrčné T-zoskrutkovanie QBT-1/8-5/32-U

Číslo dielu: 533309

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Veľkosť | Štandard |
| Menovitá šírka | 0,118 " " |
| Druh tesnenia na naskrutkovacom čape | Povrchová úprava |
| Montážna poloha | Ľubovoľná |
| Tvar | Tvar T |
| Veľkosť balenia | 10 |
| Konštrukcia | Princíp push-pull |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | 0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 000032...145 000032 |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Možnosť prevádzky s mazaním |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364 zóna III |
| Teplota okolia | 0 °C...60 °C |
| Max. ťahovací moment | 5,16 000078 |
| Hmotnosť výrobku | 329 oz |
| Spôsob upevnenia | Vonkajší šesťhran 7/16 |
| Pneumatický prípoj 1 | Vonkajší závit 1/8 NPT |
| Pneumatický prípoj 2 | pre hadicu s vonkajším priemerom 5/32" " |
| Teplota okolia vo °F | 32 °F...140 °F |
| Farba uvoľňovacieho krúžku | sivá |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál telesa | Mosadz, poniklovaná PBT |
| Materiál tesnenia závitů | PTFE |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku | POM |
| Materiál tesnenia hadice | NBR |
| Materiál časti na upnutie hadice | nehrdzavejúca vysokolegovaná oceľ |