

Prevlečná matica MCK-PK-3-KD

Číslo dielu: 533672

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Veľkosť | Vnútorňý závit M6x0,75 |
| Prevádzkový tlak v celom rozsahu teploty | -0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 000032...174 000032 |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Pneumatický prípoj 1 | pre hadicu s vonkajším priemerom 4 mm pre nástrčnú vsuvku vnútorného priemeru 3 mm s prevlečnou maticou |
| Materiál prevlečnej matice | Hliníkový tlakový odliatok, poniklovaný |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |