

Prevečná matica MCK-PK-4-KD

číslo dielca: 533673

FESTO

Kovové vyhotovenie.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	vnútorný závit M10x1
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 1,2 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 12 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 174 psi
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Pneumatická prípojka 1	pre vonkajší priemer hadice 6 mm pre nástrčnú dutinku, vnútorný priemer 4mm s maticou
Materiál prevlečnej matice	Hliníková tvárna liatina, poniklovaná
Materiálový údaj	zhoda s RoHS