

# Spojka

## EAMC-15-20-5-6

číslo dielca: 533707

FESTO



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	5 mm
Priemer držiaka 2	6 mm
Velkosť	15
Menovitá dĺžka	20 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	10.000 1/min
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	0,23 kgmm <sup>2</sup>
Prenosný krútiaci moment	1,5 Nm
Hmotnosť výrobku	8 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS