

Spojka EAMC-42-50-12-12

Číslo dielu: 533709

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Priemer montáže 1	12 mm
Upínací priemer 2	12 mm
Veľkosť	42
Menovitá dĺžka	50 mm
Montážna poloha	ľubovoľná
Max. počet otáčok	6000 1/min
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-25 °C...60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 °C...60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	34.8 000065
Prenešiteľný krútiaci moment	17 Nm
Hmotnosť výrobku	138 g
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS