


Kombinácia zariadení na úpravu vzduchu MSB6N-3/8-FRC6:J2M1

Číslo dielu: 534043

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Veľkosť | 6 |
| Konstruktívny rad | MS |
| Ochrana proti manipulácii | Otočný ovládač s integrovaným zámkom |
| Montážna poloha | zvisle +/- 5° |
| Jemnosť filtra | 40 ľm |
| Odpúšťanie kondenzátu | plnoautomatické |
| Konstrukcia | Filter s regulačným ventilom s manometrom Štandardná proporcionálna maznica s olejovou hmlou |
| Funkcia regulátora | Výstupný tlak konštantný s kompenzáciou napájacieho tlaku so sekundárnym odvetraním so spätným prúdením |
| Ochrana nádobiek | Plastový ochranný kôš |
| Indikácia tlaku | s manometrom |
| Prevádzkový tlak | 1.5 bar...12 bar |
| Rozsah regulácie tlaku | 0.5 bar...12 bar |
| Normálny menovitý prietok | 3500 l/min |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertné plyny |
| Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu | Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke) |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Skladovacia teplota | -10 °C...60 °C |
| Vhodnosť pre potravinárstvo | pozri podrobnejšie informácie o materiáli |
| Trieda čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:-] |
| Teplota média | 5 °C...60 °C |
| Teplota okolia | 5 °C...60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 1495 g |
| Spôsob upevnenia | s príslušenstvom |
| Pneumatický prípoj 1 | 3/8 NPT |
| Pneumatický prípoj 2 | 3/8 NPT |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |