

plastová hadica PUN-E-8x1-SI-400

číslo dielca: 534174

FESTO

vhodné pre použitie s QS-spojками, vysoko felxibilne, odolné voči hydrolyze, nevhodné pre použitie pri výrobe potravín.

Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	8 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	50 mm
Vnútorňý priemer	6 mm
Min. polomer ohybu	23 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Teplota okolia	-35 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,026 kg/m
Farba	strieborný
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre hadicu	TPE-U(PU)