

Redukčný ventil s filtrom LFR-M7-D-7-5M-MICRO-B

číslo dielca: 534184


Classic - nepoužívať pre nové projekty

Pripojovací závit v telese, s manometrom, ručné odpúšťanie kondenzátu.

Moderné alternatívy nájdete pomocou zadania prvých štyroch znakov
objednávacieho kódu do vyhľadávacieho poľa.

Výbehový typ. Dodateľný do 2023. Pre alternatívny produkt - pozrite
portál podpory.

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mikro
Typový rad	D
Zabezpečenie ovládania	Otočné tlačítko s aretáciou
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	5 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	Filters redukčným ventilom a s manometrom
Max. množstvo kondenzátu	3 cm ³
Funkcia regulátora	so sekundárnym odvzdušením
Ukazovateľ tlaku	s manometrom
Pracovný tlak	1 ... 10 bar
Oblasť regulácie tlaku	0,5 ... 7 bar
Max. tlaková hysterézia	0,3 bar
Štandardný menovitý prietok	280 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	104 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia s príslušenstvom Voliteľný:
Pneumatická prípojka 1	M7
Pneumatická prípojka 2	M7
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina
Materiál nádoby	PC