

tlmič hluku

U-M5-50

číslo dielca: 534221

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
veľkosť zväzku	50
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Hladina akustického tlaku	70 dB(A)
Teplota okolia	-10 ... 70 °C
Pneumatická prípojka	M5
Materiálová informácia pre vložku tlmiča	bronz
Materiálová informácia pre zaskrutkovací čap	Mosadz