

Guľový kohút VAPB-2 1/2-F-25-F07

Číslo dielu: 534310

FESTO



Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Konštrukcia	2-cestný guľový ventil
Spôsob ovládania	mechanicky
Princíp tesnenia	mäkký
Montážna poloha	ľubovoľná
Spôsob upevnenia	Montáž do vedenia
Pripojenie, armatúra	Rp2 1/2

Charakteristický znak	Hodnota
Indikátor spínacej polohy	Smer drážky = Smer prietoku
Rozmiestnenie otvorov na príruby	F07
Menovitá šírka DN	63
Smer prietoku	reverzibilný
Menovitý tlak armatúry PN	25
Moment odtrhu pri tlakovej diferencii menovitého tlaku armatúry PN	45 Nm
Odtrhovací moment pri tlakovej diferencii 1 MPa (10 bar, 145 psi)	33 Nm
Založené na norme	ISO 5211
Médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:--:] Inertné plyny Voda neutrálne tekutiny
Teplota média	-20 °C...150 °C
Prietok Kv	535 m ³ /h
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364 zóna III
Materiál telesa	Mosadz poniklované
Číslo materiálu telesa	2.0402 CW617N
Materiál tesnení	HNBR PTFE
Materiál guľičky	Mosadz tvrdochrómované
Číslo materiálu guľičky	2.0402 CW617N
Materiál hriadeľa	Mosadz
Číslo materiálu hriadeľa	2.0401 CW614N
Hmotnosť výrobku	3100 g
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii