

# guľový kohút

## VAPB-3/4-F-63-F0304-CR

číslo dielca: 534314

FESTO

Odolný proti korózii a kyselinám



### údajový list

| charakteristický znak                 | Hodnota   |
|---------------------------------------|---|
| Konštrukčné vyhotovenie               | 2-cestný guľový ventil  |
| Typ ovládania                         | mechanický  |
| Princíp tesnenia                      | mäkký   |
| Typ upevnenia                         | zabudovanie vedenia   |
| Prípoj procesného ventilu             | Rp3/4   |
| prípojovací obraz príruby             | F03<br>F04  |
| Vnútorňý priemer                      | 20 mm   |
| Menovitý priemer DN                   | 20  |
| Menovitý tlak procesného ventilu      | 63  |
| Ovládací moment                       | 13 Nm   |
| Pracovné médium                       | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-::-]<br>Inertné plyny<br>Voda<br>neutrálne kvapaliny |
| Teplota média                         | -10 ... 180 °C  |
| Prietok Kv                            | 46 m <sup>3</sup> /h  |
| Materiálová informácia pre skriňu     | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ   |
| Číslo materiálu pre teleso            | 1.4408  |
| Materiálová informácia pre tesnenia   | FPM<br>PTFE   |
| Materiálová informácia, guľôčka       | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ   |
| Číslo materiálu pre guľôčku           | 1.4401  |
| Materiálová informácia pre hriadeľ    | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ   |
| Číslo materiálu pre hriadeľ           | 1.4401  |
| Hmotnosť výrobku                      | 800 g   |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU o tlakových zariadeniach  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK    | 3   |