

# Prípojovacia doska CDSV5.0-AS-1/8

číslo dielca: 534434

FESTO

pre samostatný CDSV ventil, vhodné pre potravinársky priemysel



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota                                     |
|---|---|
| Max. počet miest na ventily               | 1   |
| Menovité prevádzkové napätie DC           | 24 V  |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 3 - Silné zaťaženie koróziou                |
| LABS - konformita                         | VDMA24364-B2-L                              |
| Teplota média                             | -5 ... 50 °C                                |
| Hladina akustického tlaku                 | 75 dB(A)                                    |
| Spôsob ochrany                            | IP65<br>IP66<br>IP67<br>NEMA 4              |
| Teplota okolia                            | -5 ... 50 °C                                |
| Hmotnosť výrobku                          | 690 g                                       |
| Elektrická prípojka                       | kábel                                       |
| Typ upevnenia                             | s priebežným vŕtaním<br>s vnútorným závitom |
| prípoj dýchacieho otvoru                  | M5  |
| Odfuk riadiaceho vzduchu - prípojka 82/84 | M5  |
| Prípojka riadiaceho vzduchu 12            | M5  |
| Prípojka riadiaceho vzduchu 14            | M5  |
| Pneumatická prípojka 1                    | G1/8  |
| Pneumatická prípojka 2                    | G1/8  |
| Pneumatická prípojka 3                    | G1/8  |
| Pneumatická prípojka 4                    | G1/8  |
| Pneumatická prípojka 5                    | G1/8  |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS                                |