


nadstavba koncového snímača DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

číslo dielca: 534471

FESTO

pre kyvné pohony s montážnym rozhraním podľa VDI/VDE 3845.
Vhodné pre všetky kyvné pohony DAPS a len pre DRD/DRE veľkostí od 4 do 225. Pre kyvné pohony veľkostí 1 a 2 resp. od 375 do 880 je montáž možná len s adaptérom DAPZ-SBZ-...



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Prípustný priemer kábla podľa normy	8 ... 13 mm EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Typ	okružly
montážna poloha	ľubovoľný
Odolnosť voči skratu	taktovací
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
princíp merania	induktívny
Ukazovateľ stavu spínania	áno
Rozsah pracovného napätia DC	10 ... 30 V
Izolačné napätie	50 V
Max. výstupný prúd	200 mA
Spínací výstup	PNP
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Elektrická prípojka	Závitová svorka nastrčiteľný
Káblový konektor so závitom	M20x1,5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre tesnenia	EPDM
Materiálová informácia pre kryt telesa	PC
Materiálová informácia pre objímku telesa	PA
Materiálová informácia pre konzolu	PA