


nadstavba koncového snímača DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

číslo dielca: 534473

FESTO

pre kyvné pohony s montážnym rozhraním podľa VDI/VDE 3845.
Vhodné pre všetky kyvné pohony DAPS a len pre DRD/DRE veľkostí od 4 do 225. Pre kyvné pohony veľkostí 1 a 2 resp. od 375 do 880 je montáž možná len s adaptérom DAPZ-SBZ-...



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Typ	hranatý
montážna poloha	ľubovoľný
Odolnosť voči skratu	áno
rozhranie prevádzkovej zbernice	AS rozhranie: plochý kábel - zástrčka
Funkcia spínacieho prvku	Otvárač
Ochrana proti prepólovaniu	pre všetky elektrické prípojky
princíp merania	induktívny
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Izolačné napätie	50 V
Menovité prevádzkové napätie DC	30 V
Nárazová pevnosť	0,8 kV
Stupeň znečistenia	3
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-25 ... 85 °C
odkaz na rozhranie Fieldbus	AS-Interface
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre tesnenia	EPDM
Materiálová informácia pre kryt telesa	PC
Materiálová informácia pre objímku telesa	PA
Materiálová informácia pre konzolu	PA