

# Zástrčka FBS-RJ45-8-GS

Číslo dielu: 534494

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Šírka	33 mm
Výška	41 mm
Dĺžka	20 mm
Hmotnosť výrobku	15 g
Špecifikácia ethernetového kábla	Typ: CAT.5 Priemer jednej žily max: 0,89 - 0,99 mm AWG 24-26 s jemným vláknom
Ochrana pred priamym a nepriamym kontaktom	PELV
Prípustný priemer kábla	4 s...5.4 s
Druh krytia	IP65 IP67 podľa IEC 60529
Teplota okolia	-5 °C...60 °C
Skladovacia teplota	-20 °C...70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 % nekondenzujúca
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Materiál telesa	Zosilnený PA
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál tesnení	NBR