

# Redukčný ventil s filtrom MS12N-LFR

Číslo dielu: 535025

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	12
Konštrukčný rad	MS
Ochrana proti manipulácii	Otočný ovládač s aretáciou Otočný ovládač s integrovaným zámkom uzamykateľné s príslušenstvom
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Konštrukcia	Filter s regulačným ventilom s manometrom
Indikácia tlaku	s manometrom
Max. tlaková hysteréza	0.4 bar
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Teplota média	-10 °C...60 °C
Teplota okolia	-10 °C...60 °C
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do vedenia s príslušenstvom
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina