

Pomalo nábehový ventil MS12N-DL

Číslo dielu: 535038

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|---|
| Funkcia odvetrávania | je možné škrtenie |
| Spôsob ovládania | pneumatický |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Pomocné ručné ovládanie | žiadne |
| Konštrukcia | Piest-sedlo |
| Spôsob návratu do základnej polohy | mechanická pružina |
| Spôsob riadenia | priamo |
| Napájanie riadiacim vzduchom | interný |
| Smer prietoku | nereverzibilné |
| Funkcia ventilu | 2/2 |
| Prevádzkový tlak | 2 bar...20 bar |
| Normálny menovitý prietok | 25000 l/min...42000 l/min |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:...] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Teplota média | -10 °C...60 °C |
| Teplota okolia | -10 °C...60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 3600 g |
| Spôsob upevnenia | voliteľne: Montáž do vedenia s príslušenstvom |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál telesa | Hliníkový tlakový odliatok |