

# Maznica MS12N-LOE

Číslo dielu: 535044

FESTO



## Údajový list

Charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť	12
Konštrukčný rad	MS
Montážna poloha	zvisle +/- 5°
Prevádzkový tlak	1 bar...16 bar
Minimálny prietok pre funkciu maznice	400 l/min
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [-:--:]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L
Skladovacia teplota	-10 °C...60 °C
Viskozita oleja	ISO VG 32
Teplota okolia	0 °C...60 °C
Spôsob upevnenia	voliteľne: Montáž do vedenia s príslušenstvom
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina