

# plastová hadica PUN-E-12x1,6-SI

číslo dielca: 535324

FESTO

vhodné pre použitie s QS-spojками, vysoko felxibilne, odolné voči hydrolyze, nevhodné pre použitie pri výrobe potravín.

Výbehový typ. Dodatečný do 2012.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	12 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	80 mm
Vnútorňý priemer	8,8 mm
Min. polomer ohybu	36 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
Teplota okolia	-35 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,069 kg/m
Farba	strieborný
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre hadicu	TPE-U(PU)