

# plastová hadica PUN-E-6x0,8-BL

číslo dielca: 535326

FESTO

vhodné pre použitie s QS-spojками, vysoko felxibilne, odolné voči hydrolyze, vhodné pre použitie pri výrobe potravín.

Výbehový typ. Dodateľný do 2012.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Vonkajší priemer	6 mm
Príslušný polomer zahnutia pre prietok	45 mm
Vnútorňý priemer	4,4 mm
Min. polomer ohybu	15 mm
Teplotne závislý pracovný tlak	-0,95 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7::-]
schválene pre potravinársky priemysel	FDA 2002/72/EG
Teplota okolia	-35 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku podľa dĺžky	0,018 kg/m
Farba	modrý
Tvrdosť podľa Shore	D 52 +/-3
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre hadicu	TPE-U(PU)