

# filter

## MS4N-LF-1/8-CUM-Z

číslo dielca: 535671

FESTO

5µm-filter, kovová nádoba, manuálne odpúšťanie kondenzátu, smer prietoku vzduchu zprava doľava



### údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	4
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	5 µm
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	Spekaný filter s odstredivým separátorom
Max. množstvo kondenzátu	25 ml
Misková ochrana	integrovaný ako kovová nádobka
Vstupný tlak 1	0 ... 14 bar
Štandardný menovitý prietok	1.000 l/min
Pracovné médium	stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	3.7.- podľa DIN ISO 8573-1
Teplota média	-10 ... 60 °C
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	349 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom Voliteľný: zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	NPT1/8-27
Pneumatická prípojka 2	NPT1/8-27
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre filter	PE
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre priezor	PA