


Ventilový terminál CPA10-ASI-VI

číslo dielca: 535847

FESTO

raster 10mm.

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



Vzorové zobrazenie

údajový list

~ConfIndependentDatasheet

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------------------|--|
| Funkcia ventilu | 2x3/2 otvorený/zatvorený monostabilný 2x3/2 zatvorený monostabilný 2x3/2 otvorený monostabilný 5/2 monostabilný 5/2 bistabilný 5/3 v kľudovej polohe pod tlakom 5/3 v kľudovej polohe odvetraný 5/3 v kľudovej polohe zatvorený |
| Štandardný menovitý prietok | 300 l/min |
| Pracovný tlak | -0,9 ... 10 bar |
| Elektrické ovládanie | AS-Interface |
| Max. počet miest na ventily | 8 |
| Max. počet tlakových zón | 4 |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Zástavbová šírka | 10 mm |
| Spôsob ochrany | IP65 |
| Sieťový modul | 10 mm |
| Typ ovládania | elektrický |
| Druh ventilového ostrova | 12 |
| Konštrukčné vyhotovenie | piestové šupátko |
| napájanie riadiacim vzduchom | externý interný |
| Skladba ventilového terminálu | modulárne a rozšíriteľné |
| Ukazovateľ stavu spínania | LED |
| Riadiaci tlak | 3 ... 8 bar |
| Menovité prevádzkové napätie DC | 24 V |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 |
| Teplota média | -5 ... 50 °C |