


Checkbox CHB-C-X

číslo dielca: 536084
Výbehový typ

FESTO

Kompaktný tvar

Výbehový typ. Dodateľný do 2015. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Maximálny priemer súčiastok	25 mm
Počítacia funkcia	áno
Spôsob ochrany	IP64
Prípoj kódovača	podľa RS 485 Špecifikácie
Maximálna dĺžka súčiastok	Závisí od rýchlosti dopravníkového pásu a požadovaného rozlíšenia
Minimálny priemer súčiastky	0,5 mm
Minimálna dĺžka súčiastky	1 mm
Výstupy	Ovládanie dopravného zariadenia Ovládanie dopravníkového pásu/pohotovostný režim Stavová správa "Varovanie" Nesprávny diel Správny diel, ale zle orientovaný Správny diel a dobre orientovaný Chybný výstup PLC_Power stav počítadla dosiahnutý
Vstupy	Externý štart Counter Reset Externá chyba Camera - Enable Prírastkový snímač 2 Prírastkový snímač 1 Externý snímač Externé učenie Type Select 3 Type Select 2 Type Select 1 Type Select 0 Zablokovanie klavesy
Maximálny počet rôznych orientácií na pamäť	8
Maximálny počet pamätí	12
Množstevná predvoľba	Softvér CheckKon
Rozsah počítania	1 - 2 Mrd.
Interné lstenie	8 A Tavná poistka
Elektronická limitácia výstupov	700 mA
Maximálny celkový prúd na prípojke PLC	1 A
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Odber prúdu pri nezaťažených výstupoch	750 mA
Dovolená odchýlka napätia	+/- 15 %
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Okolité podmienky	suchý

charakteristický znak	Hodnota
	Krytie proti vonkajším zdrojom svetla Najčistejší okolitý vzduch
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Rozlíšenie kamery	6/100 mm
doba expozície	128 ... 1.024 μ s
Diagnostické rozhranie	4-pólový M12x1 RS232-Rozhranie 115 Kbaud zásuvka