

najjemnejší filter

MS6-LFM-3/8-AUV-DA-Z

číslo dielca: 536885

FESTO

0,01 µm-Filter, kovová nádoba, automatické odpúšťanie kondenzátu, s ukazovateľom diferenciálneho tlaku, smer prietoku zprava doľava.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	6
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Kvalita filtrácie	0,01 µm
Účinnosť filtrácie	99,9999 %
Odtok kondenzátu	plnoautomatický
Konštrukčné vyhotovenie	vláknitý filter
Max. množstvo kondenzátu	38 cm ³
Misková ochrana	integrovaný ako kovová nádobka
Ukazovateľ diferenciálneho tlaku	Optický ukazovateľ
Pracovný tlak	2 ... 12 bar
Max. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	900 l/min
Min. štandardný prietok pre triedy kvality vzduchu	135 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:7:2]
Teplota média	5 ... 60 °C
Obsah zvyškového oleja	0,01 mg/m ³
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	820 g
Typ upevnenia	Voliteľný: zabudovanie vedenia s príslušenstvom
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	G3/8
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre filter	bór kremičitanové vlákna
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok
Materiálová informácia pre šálku	Hliníková tvárna zliatina