


Prípojovacia doska-Sada MS12-AGG

Číslo dielu: 537136

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|---|
| Veľkosť | 12 |
| Konštrukčný rad | MS |
| Montážna poloha | ľubovoľná |
| Prevádzkové médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Skladovacia teplota | -10 °C...60 °C |
| Teplota média | -10 °C...60 °C |
| Hmotnosť výrobku | 1300 g |
| Pneumatický prípoj 1 | G1 1/4 |
| Pneumatický prípoj 2 | G1 1/4 |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Materiál prípojovacej dosky | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiál tesnení | NBR |