


Filter MS12-LF-G-EUV

číslo dielca: 537151

FESTO

40 µm-Filter, kovová nádoba, automatické odpúšťanie kondenzátu,
smer prietoku zľava doprava.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|------------------------------------|--|
| Velkosť | 12 |
| Typový rad | MS |
| montážna poloha | vertikálny +/- 5° |
| Kvalita filtrácie | 40 µm |
| Odtok kondenzátu | plnoautomatický manuálne stlačený |
| Konštrukčné vyhotovenie | Spekaný filter s odstredivým separátorom |
| Max. množstvo kondenzátu | 400 cm ³ |
| Misková ochrana | integrovanej ako kovová nádoba |
| Pracovný tlak | 2 ... 12 bar |
| Štandardný menovitý prietok | 12.500 ... 16.000 l/min |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Inertné plyny |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2 - Mierne zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota skladovania | 5 ... 60 °C |
| Stupeň čistoty vzduchu na výstupe | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:8:4] |
| Teplota média | 5 ... 60 °C |
| Teplota okolia | 5 ... 60 °C |
| Životnosť | ≥ 1.000 std |
| Hmotnosť výrobku | 7.000 g |
| Typ upevnenia | zabudovanie vedenia S upevňovacím uholníkom Voliteľný: |
| Pneumatická prípojka 1 | interný |
| Pneumatická prípojka 2 | interný |
| Materiál krytu | PA |
| Materiál tesnení | NBR |
| Materiál filtra | Spekaný bronz |
| Materiál telesa | Hliníkový tlakový odliatok |
| Materiál nádoby | Hliníková tvárna zliatina |
| Materiál okienka | PC |