

# Filter s aktívnym uhlím MS12-LFX-G-U

číslo dielca: 537155

FESTO

kovová, smer prietoku vzduchu zľava doprava.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	12
Typový rad	MS
montážna poloha	vertikálny +/- 5°
Odtok kondenzátu	manuálne otáčavý
Konštrukčné vyhotovenie	vláknitý filter
Misková ochrana	integrovaný ako kovová nádobka
Pracovný tlak	0 ... 20 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:4:2] Inertné plyny
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota skladovania	-10 ... 60 °C
Stupeň čistoty vzduchu na výstupe	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
Teplota média	5 ... 30 °C
Obsah zvyškového oleja	≤ 0,003 mg/m <sup>3</sup>
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	7.000 g
Typ upevnenia	zabudovanie vedenia S upevňovacím uholníkom Voliteľný:
Materiál krytu	PA
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR
Materiál filtra	Aktívny uhlík Vláknno
Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál nádoby	Hliníková tvárna zliatina
Materiál okienka	PC