


Konštrukčná zostava adaptéra HAPG-SD2-28

číslo dielca: 537188

FESTO

Na kombináciu uchopovača s T-vedením
HGPT-63 s kyvným pohonom DRQD-40/50-...-FW-...



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	372 g
Materiál adaptéra	Hliník
Materiál dosky	Hliníková tvárna zliatina