


Nepracované čeluste chápada BUB-HGPT-40-

číslo dielca: 537202

FESTO

vhodný pre chápadlo s T-vedením
HGPT-...



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
montážna poloha	ľubovoľný
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku na čelusť chápada	314 g
Typ upevnenia	S priebežnou dierou a centrovacím krúžkom
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia, polotovár	Hliníková tvárna zliatina