

# Minisuport SLTE-10-50-LS-G04



číslo dielca: 537447

Výbehový typ

FESTO

Elektromechanický priamočiary pohon s vretenom s klzným závitom.

Výbehový typ. Dodateľný do 2019. Pre alternatívny produkt - pozrite portál podpory.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	50 mm
Velkosť	10
Reverzná vôľa	< 100 µm
montážna poloha	ľubovoľný
Konstruktívne vyhotovenie	Elektromechanická lineárna os S klznou skrutkou
Typ motora	DC Servomotor
referenčný pohyb	Pevný doraz - Blok pozitív Pevný doraz - Blok negatív Referenčný snímač
Vreteno	Klzná skrutka
Min. posuvová rýchlosť	2 mm/s
Presnosť opakovania	±100,000 µm
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
Hladina akustického tlaku	< 50 dB(A)
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Osvedčenie	RCM Mark
Maximálny moment Mx	3,1 Nm
Maximálny moment My	3,1 Nm
Maximálny moment Mz	1,4 Nm
Pohybovaná hmotnosť	163 g
Hmotnosť výrobku	574 g
Výstup kódovacieho zariadenia rozhrania, vlastnosti	512 ppr
Typ upevnenia	Voliteľný: Vnútorý závit a strediaci krúžok s priebežným vŕtaním s vnútorným závitom
Materiál unášača	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Materiál vedenia	Zušíľachtená oceľ
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál piestnej tyče	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál telesa motora	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný
Materiál vozíka	Hliníková tvárna zliatina eloxovaný