


# prípojovacia doska VABS-B6-PB-Q-B

číslo dielca: 537518

FESTO

pre interný pomocný ovládací vzduch.



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	21 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu	2 Nm
Max. uťahovací moment, montáž na stenu	3 Nm
Hmotnosť výrobku	22 g
Pneumatická prípojka 1	pre patrónu 18 mm
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre pripájaciu dosku	PA - zosilnený