


prípojovacia doska VABS-B6-PB-Q

číslo dielca: 537519

FESTO

pre externý pomocný ovládací vzduch.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Sieťový modul	21 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu	2 Nm
Max. uťahovací moment, montáž na stenu	3 Nm
Hmotnosť výrobku	22 g
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	M5
Prípojka riadiaceho vzduchu 14	M5
Pneumatická prípojka 1	pre patrónu 18 mm
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE zhoda s RoHS
Materiálová informácia pre pripájajúcu dosku	PA - zosilnený