

# Napájacie vedenie KPWR-MC-1-SUB-9HC-2,5

číslo dielca: 537931

Výbehový typ

vhodný pre MTR-DCI-...

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Označovanie vedenia	Bez držiaka štítkov
Elektrický prípoj 1, funkcia	Strana pripojeného zariadenia
Elektrický prípoj 1, tvar	hranatý
Elektrický prípoj 1, typ prípoja	zásuvka
Elektrický prípoj 1, výstup kábla	Priamy
Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Sub-D Mixed
Elektrický prípoj 1, počet pólov/žíl	2
Elektrický prípoj 1, obsadené póly/žily	2
Elektrický prípoj 2, funkcia	Strana riadenia
Elektrický prípoj 2, typ prípoja	kábel
Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	otvorený koniec
Elektrický prípoj 2, počet pólov/žíl	2
Elektrický prípoj 2, obsadené póly/žily	2
Rozsah pracovného napätia DC	24 ... 48 V
Dĺžka kábla	2,5 m
Vlastnosť vedenia	vhodné pre nosiče enrgií
Polomer ohybu, pohyblivá montáž kábla	$\geq 64$ mm
Priemer kábla	8,6 mm
Káblové usporiadanie	2x1,5 tienený
Nominálny prierez vodiča	1,5 mm <sup>2</sup>
Žilové konce	Káblová dutinka
Spôsob ochrany	IP54
Poznámka ku krytiu	zmontované
Teplota okolia	0 ... 50 °C