


Prípojovacia doska VMPA2-IC-AP-1

číslo dielca: 537981

FESTO

pre samostatný ventil MPA2 s interným riadiacim vzduchom.



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---|---|
| Šírka | 30,5 mm |
| Dĺžka | 107,3 mm |
| Sieťový modul | 21 mm |
| Pracovný tlak Mpa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Pracovný tlak | 3 ... 8 bar |
| Riadiaci tlak Mpa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Riadiaci tlak | 3 ... 8 bar |
| Osvedčenie | c UL us - Recognized (OL) |
| KC značka | KC-EMV |
| CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EU-EMV podľa EU-RoHS-RL |
| UKCA-značenie (pozri prehlásenie o zhode) | podľa UK predpisov pre EMC podľa UK RoHS predpisov |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 0 - Bez zaťaženia koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B1/B2-L |
| Teplota okolia | -5 ... 50 °C |
| Hmotnosť výrobku | 233 g |
| Elektrická prípojka | M8 Zástrčka |
| Typ upevnenia prípojovacej dosky | s priebežným vŕtaním |
| Pneumatická prípojka 1 | G1/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | G1/8 |
| Pneumatická prípojka 3 | G1/8 |
| Pneumatická prípojka 4 | G1/8 |
| Pneumatická prípojka 5 | G1/8 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál prípojovacej dosky | Hliníkový tlakový odliatok |