


Elektronický modul VMPA2-FB-EMG-4

číslo dielca: 537984

FESTO

pre ventilový terminál MPA-S s pripojením na fieldbus pre 4 ventilové cievky, galvanicky oddelené.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Diagnostika	Nízkonapäťový ventil
Max. počet miest na ventily	2
Max. počet cievok ventilu	4
Vlastná spotreba prúdu pri záťažovom napätí	23 mA
Vlastná spotreba prúdu pri pracovnom napätí	8 mA
Nominálny záberový prúd na jednu cievku	99 mA až 24 ms
Menovitý prúd pri poklese prúdu	18 mA po 24 ms
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou (pri zabudovanom stave)
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Hmotnosť výrobku	20 g
Materiál telesa	POM
Materiálový údaj	zhoda s RoHS