


Prípojacie vedenie NEBV-S1G25-K-10-N-LE25

Číslo dielu: 538227

FESTO



Údajový list

| Charakteristický znak | Hodnota |
|---|--|
| Spôsob upevnenia | 4-40 UNC-2B |
| Hmotnosť výrobku | 1750 g |
| Elektrický prípoj 1 | Zásuvka Sub-D, 25-pin |
| Elektrický prípoj 2 | otvorený koniec, 25-žilový |
| Menovité prevádzkové napätie DC | 24 V |
| Dĺžka kábla | 10 m |
| Vlastnosť vedenia | Štandard |
| Min. polomer ohybu kábla | 105 mm |
| Priemer kábla | 10.5 mm |
| Štruktúra kábla | 20 x 0,25 mm ² + 5 x 0,34 mm ² |
| Druh krytia | IP65 IP67 v zmontovanom stave |
| Teplota okolia pri pohyblivom kladení kábla | -5 °C...50 °C |
| Značka CE (pozri prehlásenie o zhode) | podľa smernice EÚ RoHS |
| Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) | podľa predpisov UK RoHS |
| Zhoda s LABS | VDMA24364-B2-L |
| Pokyny k materiálu | V zhode s RoHS |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 2- mierne nároky na odolnosť proti korózii |
| Materiál plášťa kábla | PVC |
| Materiál telesa | PBT |
| Materiál prevlečnej matice | PA |
| Materiál tesnení | TPE-O |