


Snímač prietoku

SFE3-F050-L-WQ6-2PB-K1

číslo dielca: 538521

FESTO

s displejom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Osvedčenie	C-Tick
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Materiálový údaj	zahŕňa látky obsahujúce LABS
Počiatočná hodnota meracieho rozsahu prietoku	0,5 l/min
Konečná hodnota meracieho rozsahu prietoku	5 l/min
Pracovný tlak	-0,7 ... 7 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [1:4:2] Dusík
Teplota média	0 ... 50 °C
Teplota okolia	0 ... 50 °C
presnosť FS	5 %FS
Spínací výstup	2xPNP
Spínacia funkcia	Porovnávač okien porovnávač prahových hodnôt
Funkcia spínacieho prvku	Otvárač spínač
Opakovateľnosť spínacej hodnoty FS	1 %
Spínacia doba	50 ms
Analógový výstup	1 - 5 V
odpor záťaže	> 50 kOhm
Zobrazovací rozsah	0,5 ... 5 l/min
Rozsah pracovného napätia DC	12 ... 24 V
Elektrická prípojka	kábel
Dĺžka kábla	1 m
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	PVC
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
montážna poloha	vertikálny vodorovne
Pneumatická prípojka	QS-6
Hmotnosť výrobku	70 g
Materiálová informácia pre skriňu	PA
Typ zobrazenia	31-miestny alfanumerický
Spôsob ochrany	IP40
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou