



# zapínací ventil MS6-EE-3/8-V230-S-Z

číslo dielca: 538746

FESTO

elektrický, s tlmičom hluku, smer prietoku zprava doľava



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Funkcia odsávania	neškrťiteľný
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Ručné pomocné ovládanie	s aretáciou tlačítkom
Konštrukčné vyhotovenie	piestové šupátko
spôsob návratnosti	mechanická pružina
Druh riadenia	priamo
napájanie riadiacim vzduchom	interný
Smer prúdenia	nereverzibilný
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný
Ukazovateľ stavu spínania	s príslušenstvom
Pracovný tlak	4 ... 10 bar
b-hodnota	0,5
C-hodnota	22 l/sbar
Štandardný menovitý prietok	5.500 l/min
Charakteristická hodnota cievky	230V AC
Pracovné médium	stlačený vzduch
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	0,816 g
Elektrická prípojka	Zástrčka štvorhranné vyhotovenie tvar C podľa DIN 43650
Typ upevnenia	s príslušenstvom Voliteľný: zabudovanie vedenia
Pneumatická prípojka 1	G3/8
Pneumatická prípojka 2	G3/8
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiálová informácia pre tesnenia	NBR
Materiálová informácia pre skriňu	Hliníkový tlakový odliatok