

Os s klzným vedením FDG-40- -ZR-RF

číslo dielca: 538792

FESTO



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	40
Zdvih	1 ... 5.000 mm
Zdvihová rezerva	136 mm
montážna poloha	ľubovoľný
vedenie	guličkové vedenie
Konštrukčné vyhotovenie	Vedenie
Maximálne zrýchlenie	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Max. Rýchlosť	$\leq 10 \text{ m/s}$
Teplota okolia	0 ... 60 °C
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa lx	2.479E+03 mm ⁴
Moment zotrvačnosti plochy 2. stupňa ly	946,3E+03 mm ⁴
Max. sila Fy	300 N
Max. sila Fz	300 N
Maximálny moment Mx	18 Nm
Posuvná sila	5 ... 35 N
Prírastok hmotnosti na 10 mm zdvihu	59,1 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
Materiál krytu	PA
Materiál vodiacej lišty	Oceľ
Materiál vodiaceho prvku	Oceľ
Materiál telesa	Hliník eloxovaný