



bezdotykový spínač SME-8-ZS-230V-K2,5Q-OE

číslo dielca: 538816

FESTO

elektrický, s jazýčkovým relé, dvojvodičové prevedenie, pre pohony s drážkou 8, s káblom.



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ	pre T-drážku
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Materiálový údaj	Bez medi a PTFE
princíp merania	magnetický jazýček
Teplota okolia	-20 ... 60 °C
Spínací výstup	kontaktný, bipolárny
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Reprodukovateľnosť spínacej hodnoty	+/- 0,1 mm
Spínacia doba	≤ 2 ms
Doba vypnutia	≤ 0,1 ms
Max. spínacia frekvencia	50 Hz
Max. výstupný prúd	120 mA
Max. spínací výkon AC	10 VA
Max. spínací výkon DC	10 W
Pokles napätia	≤ 4 V
Zvyškový prúd	0 mA
Odolnosť voči skratu	nie
Odolnosť voči preťaženiu	nie je k dispozícii
Rozsah pracovného napätia AC	5 ... 250 V
Rozsah pracovného napätia DC	5 ... 250 V
Ochrana proti prepólovaniu	nie
Elektrická prípojka	2-žilový kábel
Prípojka výstupného smeru	priečny
Dĺžka kábla	2,5 m
Materiálová informácia pre opláštenie kábla	TPE-U(PU)
Typ upevnenia	mech. upnuté v T-drážke nasunuteľný do drážky
Uťahovací krútiaci moment	0,5 Nm
Hmotnosť výrobku	30 g
Materiálová informácia pre skriňu	Epoxidová živica PC PET vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Ukazovateľ prevádzkového stavu	žltá LED
Teplota okolia pri pohyblivom uložení kábla	-5 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP65 IP67
Izolačné napätie	250 V
Nárazová pevnosť	4 kV